

1 2 3 4 5 6 7 8

Dept

Qty

DC 1

ED 1

IE 1

ISO 1

PD 1

R&D 1

SD 1

QA 1

QC 1

QE 1

晨翔2.54mm排母, 1*6PIN, 弯插, Y型端子, 镀半金, 黑胶, 胶高8.5mm

晨翔料号: DS1024-1x6R2

REV.

A

DESCRIPTION

NEW RELEASE

DRAWN

JLZ 08/24/24'

CHECKED

APPROVED

15.74±0.3

2.54±0.1

12.70±0.25

0.60*0.4t

6.0~6.5

8.50

2.50

10.20±0.3

3.30±0.3

建议对插针长

PCB孔位布局参考
公差: ±0.05

1. 电性说明:
1.1 接触阻抗: 20毫欧最大。
1.2 耐压: 600伏交流电一分钟。
1.3 绝缘阻抗: 1000兆欧最小。
1.4 额定电流: 3安。
2. 环境特性:
2.1 工作温度: -40~+105° C。
3. 材料:
3.1 端子: H62黄铜, 镀半金。
3.2 胶芯: PBT, 黑色, 阻燃。
4. 产品符合RoHS环保要求。

GENERAL TOLERANCE

ANGLE TOLERANCE

PROJECTION

TITLE

2.54mm Female Header
R/A Single Row Type

X. ±0.60

X. ±5°

UNITS

mm

.X ±0.38

.X ±3°

SHEET SIZE

A4

SERIES

DS1024 SERIES

.XX ±0.25

.XX ±2°

DRAWING TYPE

CUSTOMER

SCALE

1:1

SHEET

1 OF 1

DRAWING NO.

C-DS1024-XXXXX-A

晨翔电子有限公司

CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD

1 2 3 4 5 6 7 8