

| 项目<br>Mapx | 变更内容<br>Modification | 日期<br>Date | 修改人<br>Draw | 批准<br>Approve |
|------------|----------------------|------------|-------------|---------------|
|------------|----------------------|------------|-------------|---------------|

规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

- 额定电流: Current Rating  
1.5A/contact terminal
- 额定电压: Voltage Rating  
30V DC
- 接触电阻: Contact Resistance  
30 milliohms MAX
- 耐电压: Dielectric Withstanding Voltage:  
500 V AC AT Sea Level
- 绝缘电阻: Insulation Resistance:  
1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

- 插拔力: Connector Mate and Unmate Force  
Mate force:3.57kgf(MAX)  
Unmate force:1.02kgf(MIN)
- 端子保持力: Terminal Retention  
1.0kgf(MIN)

原材料:Material:

- 塑胶: Housing:  
Hing Temperature Thermoplastics,
- 端子: Contact: Copper Alloy C2680
- 外壳: Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

电镀: Finish:


- 端子: Contact: Plated Gold in Mating Area:  
Tin On Solder Talls
- 端子: 50U”(MIN) 镀, 镀金区域镀100—200U”镀金1U”

- 外壳: Shell:  
铜壳四周镀80U”(MIN) 镀

Nickel Plating

广东富盈兴精密科技实业有限公司

| 成品图<br>MANUFACTURE DWG |       | 公差一覽表<br>TOLERANCE UNLESS OTHERWISE |                   |
|------------------------|-------|-------------------------------------|-------------------|
| X±0.15                 | X±5°  | 日期<br>DATE                          | 2016.10.20        |
| X±0.05                 | X±2°  | 审核<br>CHECKED                       |                   |
| XXX±0.02               | XX±1° | 批准<br>APPROVE                       |                   |
|                        |       | 单位<br>UNIT                          | MM                |
|                        |       | 制图<br>DRAWING                       |                   |
|                        |       | 比例<br>SCALE                         | 1 : 1             |
|                        |       | 设计<br>DESIGN                        |                   |
|                        |       | 品名<br>NAME                          | 连接器后脚8-2 (90度) 转接 |
|                        |       | 版本<br>VER                           | AO                |
|                        |       | 页码<br>SHEET                         | 001               |



A

B

E

F

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8