






1		2		3		4		5		6		7		8						
A	Dept	晨翔2.54mm排母, 2*3PIN, 弯插, Y型端子, 镀半金, 黑胶, 胶高8.5mm								REV.	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED						
	Qty									A	NEW RELEASE	JLZ 08/24/24'								
	DC	晨翔料号: DS1024-2x3R2																		
	ED																			
	IE																			
B	ISO									备注: 1. 电性说明: 1.1 接触阻抗: 20毫欧最大. 1.2 耐压: 600伏交流电一分钟. 1.3 绝缘阻抗: 1000兆欧最小. 1.4 额定电流: 3安. 2. 环境特性: 2.1 工作温度: -40~+105° C. 3. 材料: 3.1 端子: H62黄铜, 镀半金. 3.2 胶芯: PBT, 黑色, 阻燃. 4. 产品符合RoHS环保要求.										
	PD																			
	R&D																			
	SD																			
	QA																			
C	QC																			
	QE																			
D	  建议对插针长																			
E	 								 PCB板孔参考尺寸 公差: ±0.05											
F																				
G																				
H																				

GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE		PROJECTION		TITLE	FEMALT HEADER PITCH	
X.	±0.60	X.	±5°	UNITS	mm		2.54mm R/A DOUBLE ROW TYPE	
.X	±0.38	.X	±3°	SHEET SIZE	A4	SERIES	DS1024 SERIES	
.XX	±0.25	.XX	±2°	 晨翔电子有限公司				
DRAWING TYPE		CUSTOMER		CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD				
SCALE		1:1	SHEET 1 OF 1					
DRAWING NO.		C-DS1024-XXXXX-A						