

1

2

3

4

5

6

7

8

Dept

Qty

DC

ED

IE

ISO

PD

R&D

SD

QA

QC

QE

晨翔2.00mm排母, 2*5Pin, 直插, U型端子镀金, 黑胶, 胶高4.3mm

晨翔料号: DS1026-05-2x5S8BV

REV.

DESCRIPTION

DRAWN

CHECKED

APPROVED

A

NEW RELEASE

JLZ 08/31/24'

备注:

1. 电性说明:

1.1 接触阻抗: 20毫欧最大

1.2 耐压: 500伏交流电一分钟

1.3 绝缘阻抗: 1000兆欧最小

1.4 额定电流: 1.5安

2. 环境特性:

2.1 工作温度: -40~+105° C

3. 材料:

3.1 端子: H62黄铜, 镍底镀金

3.2 胶芯: PA-9T, 黑色, 阻燃

4. 产品符合RoHS环保要求

10.50±0.3

</