


1		2		3		4		5		6		7		8						
A	Dept	晨翔2.00mm排针，2*20PIN，直插，镀金，黑胶，胶高2.0mm，针长8.8mm								REV.	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED	A					
	Qty									A	NEW RELEASE	JLZ 08/31/24'								
	DC	1																		
	ED	1																		
	IE	1																		
B	ISO	1													B					
	PD	1																		
	R&D	1																		
	SD	1																		
	QA	1																		
C	QC	1													C					
	QE	1																		
									备注: 1. 电性说明: 1.1 接触阻抗: 20毫欧最大 1.2 耐压: 500伏交流电一分钟 1.3 绝缘阻抗: 1000兆欧最小 1.4 额定电流: 1.5安 2. 环境特性: 2.1 工作温度: -40~+105° C 3. 材料: 3.1 端子: H65黄铜, 镍底镀金 3.2 胶芯: PA-9T, 黑色, 阻燃 4. 产品符合RoHS环保要求											
D	PCB孔位尺寸参考 公差: ±0.05								GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE		PROJECTION			TITLE	2.00mm Pin Header V/T Type			
									X. ±0.60		X. ±5°		UNITS		mm					
									.X ±0.38		.X ±3°		SHEET SIZE		A4	SERIES	DS1025-05 SERIES			
									.XX ±0.25		.XX ±2°		 晨翔电子有限公司 CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD							
									DRAWING TYPE		CUSTOMER									
E	SCALE		1:1	SHEET	1 OF 1															
	DRAWING NO.		C-DS1025-05-XXXXX-A																	
	F																	F		
G																	G			
H																	H			

备注:

- 电性说明:
 - 1.1 接触阻抗: 20毫欧最大
 - 1.2 耐压: 500伏交流电一分钟
 - 1.3 绝缘阻抗: 1000兆欧最小
 - 1.4 额定电流: 1.5安
- 环境特性:
 - 2.1 工作温度: -40~+105° C
- 材料:
 - 3.1 端子: H65黄铜, 镍底镀金
 - 3.2 胶芯: PA-9T, 黑色, 阻燃
- 产品符合RoHS环保要求