





A	Dept	晨翔2.00mm排母, 2*10Pin, 直插, U型端子, 镀金, 黑胶, 胶高4.3mm	REV.	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED	A
	QC	1	A	NEW RELEASE	JLZ 08/31/24'			
	ED	1						
	IE	1						
	ISO	1						
B	PD	1						B
	R&D	1						
	SD	1						
	QA	1						
	QC	1						
C	QE	1						C
D								D
E								E
F								F
G								G
H								H
晨翔料号: DS1026-05-2x10S8BV								
此图提供的信息来自宁波晨翔电子有限公司并且是保密的。禁止向收件人以外的任何一方披露信息。本文包含的知识产权及其权利(包括但不限于商标、专利、版权, 商业秘密和技术知识) 仅由晨翔或其附属公司拥有。未经晨翔事先书面同意, 严禁未经授权的复制或修改。此处提供的知识产权仅供参考, 并不构成以任何形式或方式使用其授 权。晨翔可以自行决定强制执行其知识产权; 不履行或延迟行使这些权利并不构成对这些权利的放弃。								
20.50±0.3     PCB板孔尺寸参考 公差: ±0.05								
备注:								
1. 电性说明:								
1.1 接触阻抗: 20毫欧最大								
1.2 耐压: 500伏交流电一分钟								
1.3 绝缘阻抗: 1000兆欧最小								
1.4 额定电流: 1.5安								
2. 环境特性:								
2.1 工作温度: -40~+105° C								
3. 材料:								
3.1 端子: H62黄铜, 镍底镀金								
3.2 胶芯: PA-9T, 黑色, 阻燃								
4. 产品符合RoHS环保要求								
GENERAL TOLERANCE								
ANGLE TOLERANCE								
PROJECTION								
UNITS								
SHEET SIZE								
TITLE								
FEMALE HEADER PITCH 2.0mm								