







间距PITCH: 2.0 mm



SCHEMATIC DIAGRAM
10~15 CKTS



- 1.线数(Poles):参照列表
- 2.接触电阻(Contact resistance): $\leq 20\text{m}\Omega$
- 3.绝缘电阻(Insulation resistance): $\geq 1000\text{M}\Omega$
- 4.额定电压(Rated voltage):250V AC DC
- 5.额定电流(Rated current):3A AC DC
- 6.耐电压(Withstand Voltage):800V AC/ minute
- 7.温度范围(Temperature Range):-40°C~+125°C

注释 NOTES

① 产品编码PRODUCT CODE

QA2008AWR-**-C1CA3-R
PART NO.:
NO.OF CIRCUITS:
SEE CHART
MATERIAL:
SEE NOTES
PACKAGING:
R=REEL

② 材质 MATERIAL

- a.壳体HOUSING: PA6T UL94V-0, 自然色 NATURAL
- b.针PIN:黄铜 BRASS, 镍底镀锡 TIN OVER NICKEL PLATE
- c.固定片FINNTING NAIL: 黄铜 BRASS, 镍底镀锡 TIN OVER NICKEL PLATE


③ 配套部件 MATES WITH

- 1.壳体HOUSING : [A2008Y-**-QA2018Y-**-QA2018S-**-QA2018T](#)
- 2.端子TERMINAL : [A2008T](#)

④ 可选型号 OPTIONAL MODELS
针座 WAFER: [QA2008AWV-**-](#)








CKTS	尺寸Dimensions(mm)		
	DIM.A	DIM.B	DIM.C
02	2.00	8.00	4.55
03	4.00	10.00	6.55
04	6.00	12.00	8.55
05	8.00	14.00	10.55
06	10.00	16.00	12.55
07	12.00	18.00	14.55
08	14.00	20.00	16.55
09	16.00	22.00	18.55
10	18.00	24.00	20.55
11	20.00	26.00	22.55
12	22.00	28.00	24.55
13	24.00	30.00	26.55
14	26.00	32.00	28.55
15	28.00	34.00	30.55

SCHEMATIC DIAGRAM (SCALE:2/1)



一般公差 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE 长度(Length) 角度(Angle) X ±0.50 X° ±5° XX ±0.30 XX° ±2° XXX ±0.20 XXX° ±1° XXXX / XXXX° /	品名 SERIES NAME	2.0mm,Pitch,W/B 侧装,外置锁扣,SMT	绘制 DRAWN	Z.G.W	2012.3.22	JKUN www.JKUN.cc
			审核 CHECKED	J.Yoon	2012.3.22	
物料编码 PART NO.	图纸编号 DWG NO.	SEE NOTES SD-A2008-A	批准 APPROVED	K.Maya	2012.3.22	单位 UNITS Metric mm
			图幅 SIZE A4	页数 SHEET 7/1	比例 SCALE 3:1	

版本 REV	说明 DESCRIPTION	设计 DESIGNED	日期 DATE
A0	NEW Release	Alan	2012-03-22



列表1

Circuits	DIM.D	DIM.E	Q'ty/Reel	Packing Reel/Caton
04~05PIN	-	24	700pcs	15/Reel
07~08PIN	28.4	32	700pcs	11/Reel
09~14PIN	40.4	44	700pcs	8/Reel
15PIN	52.4	56	700pcs	7/Reel

包装说明:

- 把成品包入卷盘中, 每盘装700PCS, 卷盘贴合格证, 将卷装产品套上PE袋, 放入外箱中, 外箱贴好胶带, 贴上合格证;
- 所有材料有害物控制需符合RoHS标准。





一般公差 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE 长度(Length) 角度(Angle)			
X	±0.50	X°	±5°
XX	±0.30	XX°	±2°
XXX	±0.20	XXX°	±1°
XXXX	/	XXXX°	/

品名 SERIES NAME	2.0mm,Pitch,W/B 侧装,外置锁扣,载带包装
物料编码 PART NO.	
图纸编号 DWG NO.	SD-A2008-A


绘制 DRAWN	Z.G.W	2012.3.22
审核 CHECKED	J.Yoon	2012.3.22
批准 APPROVED	K.Maya	2012.3.22
图幅 SIZE	A4	页数 SHEET 7/3
比例 SCALE		

JKUN www.JKUN.cc	
单位 UNITS	Metric mm
	
8	

间距PITCH: 2.0 mm



SCHEMATIC DIAGRAM
10~15 CKTS



- 1.线数(Poles):参照列表
- 2.接触电阻(Contact resistance): $\leq 20\text{m}\Omega$
- 3.绝缘电阻(Insulation resistance): $\geq 1000\text{M}\Omega$
- 4.额定电压(Rated voltage):250V AC DC
- 5.额定电流(Rated current):3A AC DC
- 6.耐电压(Withstand Voltage):800V AC/ minute
- 7.温度范围(Temperature Range):-40°C~+125°C

注释 NOTES

① 产品编码PRODUCT CODE

QA2008AWV-**-C1CA3-R-X

PART NO.:

NO.OF CIRCUITS:

SEE CHART

MATERIAL:

SEE NOTES

PACKAGING:

R=REEL

X=CAP

② 材质 MATERIAL

a.壳体HOUSING: PA6T UL94V-0,
自然色 NATURAL

b.针PIN:黄铜 BRASS,
镍底镀锡 TIN OVER NICKEL PLATE

c.固定片FINNTING NAIL:
黄铜 BRASS,
镍底镀锡 TIN OVER NICKEL PLATE

e.吸取盖CAP:PA6T UL94V-0,,自然色 NATURAL

③ 配套部件 MATES WITH

1.壳体HOUSING : A2008Y-**

2.端子TERMINAL: A2008T

QA2018Y-**

QA2018S-**


QA2018T


④可选型号 OPTIONAL MODELS

针座 WAFER: QA2008AWR-**

CKTS	尺寸Dimensions(mm)		
	DIM.A	DIM.B	DIM.C
02	2.00	8.00	4.55
03	4.00	10.00	6.55
04	6.00	12.00	8.55
05	8.00	14.00	10.55
06	10.00	16.00	12.55
07	12.00	18.00	14.55
08	14.00	20.00	16.55
09	16.00	22.00	18.55
10	18.00	24.00	20.55
11	20.00	26.00	22.55
12	22.00	28.00	24.55
13	24.00	30.00	26.55
14	26.00	32.00	28.55
15	28.00	34.00	30.55


SCHEMATIC DIAGRAM (SCALE:2/1)



一般公差 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE 长度(Length) 角度(Angle) X ±0.50 X° ±5° XX ±0.30 XX° ±2° XXX ±0.20 XXX° ±1° XXXX / XXXX° /	品名 SERIES NAME	2.0mm,Pitch,W/B 顶装,外置锁扣,SMT	绘制 DRAWN	Z.G.W	2012.3.22	JKUN www.JKUN.cc
			审核 CHECKED	J.Yoon	2012.3.22	
	物料编码 PART NO.	SEE NOTES	批准 APPROVED	K.Maya	2012.3.22	单位 UNITS Metric mm
	图纸编号 DWG NO.	SD-A2008-B	图幅 SIZE A4	页数 SHEET 7/4	比例 SCALE 3:1	

版本 REV	说明 DESCRIPTION	设计 DESIGNED	日期 DATE
A0	NEW Release	Alan	2012-03-22


引出方向



02~04 CONTACTS


引出方向

引出方向



05 ~15 CONTACTS


引出方向



(PET膜剥离示意图)


卷盘

引出方向




合格证

DETAIL:B



DETAIL:B



装盘(参考列表1)

PE 袋

三角柱加固*4

外箱

合格证

列表1

Circuits	DIM.D	DIM.E	Q'ty/Reel	Packing Reel/Catol
02~04PIN	-	24	500pcs	15/Reel
05~07PIN	28.4	32	500pcs	11/Reel
08~14PIN	40.4	44	500pcs	8/Reel
15PIN	52.4	56	500pcs	7/Reel

包装说明:


- 把成品包入卷盘中, 每盘装500PCS, 卷盘贴合格证, 将卷装产品套上PE袋, 放入外箱中, 外箱贴好胶带, 贴上合格证;
- 所有材料有害物控制需符合RoHS标准。

一般公差 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE			
长度(Length)		角度(Angle)	
X.	±0.50	X°	±5°
XX	±0.30	XX°	±2°
XXX	±0.20	XXX°	±1°
XXXX	/	XXXX°	/

品名 SERIES NAME
2.0mm,Pitch,W/B 顶装,外置锁扣,载带包装
物料编码 PART NO.
SD-A2008-B
图纸编号 DWG NO.




绘制 DRAWN	Z.G.W	2012.3.22
审核 CHECKED	J.Yoon	2012.3.22
批准 APPROVED	K.Maya	2012.3.22
图幅 SIZE	A4	页数 SHEET 7/5
比例 SCALE		

单位 UNITS	Metric mm
比例 SCALE	

	JKUN www.JKUN.cc	
	单位 UNITS Metric mm	
		

间距PITCH: 2.0 mm

版本 REV	说明 DESCRIPTION	设计 DESIGNED	日期 DATE
A0	NEW Release	Alan	2012-03-22



注释 NOTES

① 产品编码PRODUCT CODE

A2008T-03

PART NO.:


② 材质 MATERIAL
PHOSPHOR BRONZE, PRE-TINNED

③ 配套部件 MATES WITH
壳体HOUSING: [A2008Y-**](#)


④ 包装 PACKAGE : 10,000PCS/REEL纸盘

⑤ 线材范围 WIRE RANGE: AWG:#28~#22


⑥ 绝缘范围 INSULATION RANGE(O.D.): Ø1.5mm MAX




A-A



B-B



C-C



一般公差 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE 长度(Length) 角度(Angle) X / X° ±2° XX ±0.20 XX° ±1° XXX ±0.10 XXX° ±0.5° XXX ±0.05 XXX° /	品名 SERIES NAME	2.0mm,Pitch,W/B A2008端子	绘制 DRAWN	Z.G.W	2012.3.22	JKUN www.JKUN.cc
	物料编码 PART NO.	SEE NOTES	审核 CHECKED	J.Yoon	2012.3.22	
图纸编号 DWG NO.	SD-A2008-C	批准 APPROVED	K.Maya	2012.3.22	单位 UNITS	Metric mm
图幅 SIZE	A4	页数 SHEET	7/7	比例 SCALE	6:1	