


CAD FILE:


Kinghelm®





推柄高度A尺寸:

类型	数值
标准高E	1.1
隐藏柄R	0
加高柄H	2.9

位数	尺寸A (mm)
01	3.54
02	6.64
03	9.18
04	11.72
05	14.26
06	16.80
07	19.34
08	21.88
09	24.42
10	26.96
12	32.04



3D图



电路图

开关特性:

- 1、开关容量: 切换时:25mA @24VDC
非切换时:100mA @50VDC
- 2、绝缘电阻: 100MΩ at 500VDC
- 3、接触电阻: 初始值50mΩ max 寿命终值100mΩ max
- 4、绝缘强度: 500VAC 50Hz /1min
- 5、极间电容: <5pf, 1MHz±10kHz
- 6、操作力: 1000gf max
- 7、电气寿命: 2000次 <100mΩ@ 20次/min, 25mA 24VDC

8、适用温度: -40℃ to 85℃ (无结冰)

9、焊接要求:

手工焊接: 320° C不超过2秒. (30瓦烙铁max.)

波峰焊: 260℃不超过5秒, 在焊接和清洁过程中开关处于断开状态

10、开关出厂处于断开状态。

7	端子套（可选）	PBT UL94-V0	1	黑色								深圳市金航标电子有限公司			http://www.kinghelm.com	
6	灌封胶	环氧树脂	1													
5	开关座	PBT UL94-V0	1	黑色								KH-BM2.54-5P-W			0755-28190160	
4	动簧片	磷铜镀金或半锡金	4		标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日						
3	静簧片	磷铜镀金或半锡金	4		设计				标准化			阶段标记		重量	比例	
2	开关盖	PBT UL94-V0	1	红色或蓝色或黑色											1	4:1
1	拨动柄	PBT UL94-V0	4	白色	审核											
序号	名称	材质	数量	备注	工艺				批准			共 张 第 张				