






RoHS

目錄
MAPX

設 變 內 容
MODIFICATION

日期
DATE



Pin NUMBER		SIGNAL NAME	
1		VBUS	
2		D-	
3		D+	
4		GND	

公差一览表	
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	
X.	±0.35
.X	±0.30
.XX	±0.25
.XXX	±0.10

电气特性:Electrical:

1. 额定电流: Current Rating
5A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC
3. 接触阻抗:Contact Resistance
30 milliohms MAX
4. 耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Level
5. 绝缘阻抗:Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

1. 插拔力: Cnnector Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf (MAX)
Unmate force:0.7kgf (MIN)
2. 端子保持力: Terminal Retenion
1.0kgf (MIN)
3. 寿命: 1500次

原材料:Matorial:

1. 塑胶:Housing:pbt /lcp
2. 端子:Contact:Copper Alloy C2680
3. 外壳:Shell:SPCC/c2680

电镀:Finish:

1. 端子Contact:Au G/F u" Plated on contact area
Tin50u" Plated on solder area
Nickel 50u" Plated underplating over all.
2. 外壳Shell: Nickel 50u"Min plating over all.
3. Temperature Range:-55° C to +85° C

产品图

PRODUCT CHART DWG

深圳市精拓金电子有限公司

Pin NUMBER	SIGNAL NAME
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND

公差一览表	
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	
X.	±0.35
.X	±0.30
.XX	±0.25
.XXX	±0.10

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	L S S	产品料号 PRODUCT PART NO.	908-151A1052D30200		
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	G Z F	产品名称 PRODUCT NAME	AF10.0A最大电流前两脚有边铁壳PBT蓝胶6.8DIP G-0804		
日期 DATE	2021/03/10	核准 APPR	黄国荣	角法		版本 VER	A0