





技术指标:


1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围: -25° C~85° C.
3. 额定电压: 350V AC, DC.
4. 接触电阻: ≤0.02Ω.
5. 绝缘电阻: ≥1000MΩ.
6. 额定电流: 3A AC, DC.
7. 产品料号:

WT150K1L-**-**-***

NO OF CKT(产品PIN数) 流水码
Plating(电镀方式) Packing(包装方式)
0:端子全雾锡 R:TAPE & REEL卷装
1:端子全金(G/F OVERALL) C:TAPE & REEL WITH
3:端子全亮锡 COVER加吸盖卷装

序号	品名	材质
①	1.50-K型卧式WTB胶芯带扣	PA6T/PPA UL94V-0 米白色 LCP UL94V-0 本色
②	1.50-K型立式WTB端子	黄铜/表面镀雾锡
③	1.50-K型立式WTB吸盖	LCP UL94V-0 本色

CKT	DIM A	DIM B	DIM C
2	1.50	3.35	4.46
3	3.00	4.85	5.96
4	4.50	6.35	7.46
5	6.00	7.85	8.96
6	7.50	9.35	10.46
7	9.00	10.85	11.96
8	10.50	12.35	13.46
9	12.00	13.85	14.96
10	13.50	15.35	16.46
11	15.00	16.85	17.96
12	16.50	18.35	19.46
13	18.00	19.85	20.96
14	19.50	21.35	22.46
15	21.00	22.85	23.96
16	22.50	24.35	25.46



一般公差(TOLERANCE)
X. ±.50 .XX ±.10
X. ±.20 .XXX ±.05
ANGLES ±1°

ZGWD 浙江温达电子有限公司 ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD	
品名(TITLE) 1.50 Pitch K型立式(带扣)WTB业务图	制图(DR) ANLAN
料号(DWG.NO) WT150K1L-****-***	校对(CHKD) 田峰
比例(SCALE)	审核(APPD) 黄志明
单位(UNITS) mm	张数(SHEET) 1 OF 1
尺寸(SIZE) A4	版本(REV) A