





RoHS Compliant



说明:

- 特性:  
额定电压 : 250V AC最大值  
额定电流 : 最大3A  
接触阻抗 : 30mΩ MAX.  
绝缘阻抗 : 3000MΩ MIN. at 500V DC  
耐电压值 : 250V AC RMS for 1Minute  
工作温度 : -45°C--+85°C

2. 材料:

- 胶 芯 : PBT rated  
端 子 : 铜合金  
外 壳 : 铁合金/铜合金/不锈钢  
前壳镀镍后壳镀锡/钝化  
铜 柱 : 铜合金, 镀锡

MEASURE POINT:  
QUADRANT POINT (QP)  
TANGENCY POINT (TP)  
INTERSECTION POINT (IP)

UNLESS OTHERWISE  
SPECIFIED, TOLERANCE:  
X. ±0.25  
X.x ±0.20  
X.xx ±0.15  
ANGULAR ±3°



联晟欣连接器(深圳)有限公司  
Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd

DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24	TITLE:
CHECKED		DATE		DP 15 母铆铜柱无螺丝
APPROVED		DATE		
DRAWING NO:				
SIZE: A4	SCALE: 1:1	UNIT: mm		
SHEET: 1/1				