

	零件 编号	X尺寸	L尺寸	内牙
	A/C/E	4.8	7.0	4#40
	B/D/F	5.8	7.0	4#40
	G	4.8	10.2	4#40
	H/I	4.8	8.2	4#40

1. 特性:

额定电流 :最大3A

接触阻抗 : 30mΩ MAX.

绝缘阻抗 : 3000MΩ MIN. at 500V DC

耐电压值 :250V AC RMS for 1Minute

工作温度：-45℃~+85℃

2. 材料:

胶 芯 : PBT rated/PA9T rated

端子：铜合金

外 壳：SPCC或铜合金或不锈钢
镀镍或钝化处理

鱼叉：SPCC或铜合金，镀锡

螺 丝：铁棒或铜合金，镀镍

MEASURE POINT:	
QUADRANT POINT	
TANGENCY POINT	
INTERSECTION POINT	

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:	
X.	±0.25
X.x	±0.20
X.xx	±0.15
ANGULAR	±3°

 联晟欣连接器（深圳）有限公司
Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd

DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24	TITLE: DP 15PIN 公插锁		
CHECKED		DATE				
APPROVED		DATE				
PART NO: LCK-205A15MW2A00B1A				REV: 04	SCALE: 1:1	UNIT: mm
DRAWING NO:				SIZE: A4	SHEET: 1/1	