







螺丝规格

零件编号	X尺寸	L尺寸	内牙
A/C/E	4.8	7.0	4#40
B/D/F	5.8	7.0	4#40
G	4.8	10.2	4#40
H/I	4.8	8.2	4#40

说明:

1. 特性:

额定电压 :250V AC最大值

额定电流 :最大3A

接触阻抗 :30mΩ MAX.

绝缘阻抗 :3000MΩ MIN. at 500V DC

耐电压值 :250V AC RMS for 1Minute

工作温度 : -45℃~+85℃

2. 材料:

胶 芯 : PBT rated

端 子 : 铜合金

外 壳 : SPCC或铜合金或不锈钢
镀镍或钝化处理

鱼 叉 : SPCC或铜合金, 镀锡

螺 丝 : 铁棒或铜合金, 镀镍

MEASURE POINT:

QUADRANT POINT

QP

TANGENCY POINT

TP

INTERSECTION POINT

IP

UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED, TOLERANCE:

X. ±0.25

X.x ±0.20

X.xx ±0.15

ANGULAR ±3°

联晟欣连接器 (深圳) 有限公司
Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd

DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24	TITLE:	HDR 26母传统插锁
CHECKED		DATE			
APPROVED		DATE			
PART NO:	LCK-105A26FC2A00B1J	REV:	04	SCALE:	1:1
DRAWING NO:		SIZE:	A4	SHEET:	1/1