






说明:

1. 特性:

额定电压 : 250V AC最大值

额定电流 : 最大3A

接触阻抗 : $30\text{m}\Omega$ MAX.绝缘阻抗 : $3000\text{M}\Omega$ MIN. at 500V DC

耐电压值 : 250V AC RMS for 1Minute

工作温度 : -45°C $-+85^{\circ}\text{C}$

2. 材料:

胶 芯 : PBT rated

端 子 : 铜合金

外 壳 : 铁合金/铜合金/不锈钢

前壳镀镍后壳镀锡/钝化

MEASURE POINT:
QUADRANT POINT (QP)
TANGENCY POINT (TP)
INTERSECTION POINT (IP)

UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED, TOLERANCE:
X. ± 0.25
X.x ± 0.20
X.xx ± 0.15
ANGULAR $\pm 3^{\circ}$

联晟欣连接器 (深圳) 有限公司
Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd

DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24	TITLE:	DB9 母传统光孔		
CHECKED		DATE					
APPROVED		DATE					
PART NO: LCK-201A09FC3A00A2				REV: 04	SCALE: 1:1	UNIT: mm	
DRAWING NO:				SIZE: A4	SHEET: 1/1		