


说明:

1. 特性:

额定电压 :250V AC最大值
额定电流 :最大3A
接触阻抗 :30m Ω MAX.
绝缘阻抗 :3000M Ω MIN. at 500V DC
耐电压值 :250V AC RMS for 1Minute
工作温度 : -45℃--+85℃

2. 材料:

胶 芯 : PBT rated
端 子 : 铜合金
外 壳 : 铁合金/铜合金/不锈钢
前壳镀镍后壳镀锡/钝化



MEASURE POINT: QUADRANT POINT (QP) TANGENCY POINT (TP) INTERSECTION POINT (IP)		联晟欣连接器 (深圳) 有限公司 Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd			
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:		DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24
X. ± 0.25		CHECKED		DATE	
X.x ± 0.20		APPROVED		DATE	
X.xx ± 0.15		PART NO: LCK-101A15MC3A00A2			REV: 04
ANGULAR $\pm 3'$		DRAWING NO:			SCALE: 1:1
					UNIT: mm
					SHEET: 1/1