







MEASURE POINT:
QUADRANT POINT (QP)
TANGENCY POINT (TP)
INTERSECTION POINT (IP)

UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED, TOLERANCE:
X. ±0.25
X.x ±0.20
X.xx ±0.15
ANGULAR ±3°

联晟欣连接器 (深圳) 有限公司
Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd

DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24	TITLE:	DR 9PIN 公插锁		
CHECKED		DATE					
APPROVED		DATE					
PART NO: LCK-205A09MW2A00B1A				REV: 04	SCALE: 1:1	UNIT: mm	
DRAWING NO:				SIZE: A4	SHEET: 1/1		

说明:


1. 特性:

额定电压 : 250V AC 最大值
额定电流 : 最大 3A
接触阻抗 : 30mΩ MAX.
绝缘阻抗 : 3000MΩ MIN. at 500V DC
耐电压值 : 250V AC RMS for 1Minute
工作温度 : -45°C~+85°C

2. 材料:

胶 芯 : PBT rated 或 PA9T rated
端 子 : 铜合金
外 壳 : SPCC 或 铜合金 或 不锈钢
镀镍 或 钝化处理
鱼 叉 : SPCC 或 铜合金, 镀锡
螺 丝 : 铁棒 或 铜合金, 镀镍

螺丝规格



零件 编号	X尺寸	L尺寸	内牙
A/C/E	4.8	7.0	4#40
B/D/F	5.8	7.0	4#40
G	4.8	10.2	4#40
H/I	4.8	8.2	4#40