








螺丝规格



零件 编号	X尺寸	L尺寸	内牙
A/C/E	4.8	7.0	4#40
B/D/F	5.8	7.0	4#40
G	4.8	10.2	4#40
H/I	4.8	8.2	4#40

说明:

1. 特性:

额定电压 :250V AC最大值

额定电流 :最大3A

接触阻抗 :30m Ω MAX.绝缘阻抗 :3000M Ω MIN. at 500V DC

耐电压值 :250V AC RMS for 1Minute

工作温度 : -45 $^{\circ}$ C--+85 $^{\circ}$ C

2. 材料:

胶 芯 : PBT rated/PA9T rated

端 子 : 铜合金

外 壳 : SPCC或铜合金或不锈钢

镀镍或钝化处理

鱼 叉 : SPCC或铜合金, 镀锡

螺 丝 : 铁棒或铜合金, 镀镍

MEASURE POINT:
QUADRANT POINT (QP)
TANGENCY POINT (TP)
INTERSECTION POINT (IP)

UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED, TOLERANCE:
X. ± 0.25
X.x ± 0.20
X.xx ± 0.15
ANGULAR $\pm 3^{\circ}$



联晟欣连接器 (深圳) 有限公司
Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd

DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24	TITLE: DP15 母插锁			
CHECKED		DATE					
APPROVED		DATE					
PART NO: LCK-205A15FJ2A00B1A				REV: 04	SCALE: 1:1	UNIT: mm	
DRAWING NO:				SIZE: A4	SHEET: 1/1		