

RoHS Compliant

A

B

C

D

E




A

B

C

D

E



螺丝规格				
零件编号	X尺寸	L尺寸	内牙	
A/C/E	4.8	7.0	4#40	
B/D/F	5.8	7.0	4#40	
G	4.8	10.2	4#40	
H/I	4.8	8.2	4#40	

说明:

1. 特性:

额定电压 :250V AC最大值
额定电流 :最大3A
接触阻抗 :30m Ω MAX.
绝缘阻抗 :3000M Ω MIN. at 500V DC
耐电压值 :250V AC RMS for 1Minute
工作温度 : -45℃+85℃

2. 材料:

胶 芯 : PBT rated/PA9T rated
端 子 : 铜合金
外 壳 : SPCC或铜合金或不锈钢
 镀镍或钝化处理
鱼 叉 : SPCC或铜合金, 镀锡
螺 丝 : 铁棒或铜合金, 镀镍

MEASURE POINT: QUADRANT POINT (QP) TANGENCY POINT (TP) INTERSECTION POINT (IP)		联晟欣连接器 (深圳) 有限公司 Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd			
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE: X. ± 0.25 X.x ± 0.20 X.xx ± 0.15 ANGULAR $\pm 3^\circ$		DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24
		CHECKED		DATE	
		APPROVED		DATE	
		PART NO: LCK-205A37FJ2A00B1A		REV: 04	SCALE: 1:1
		DRAWING NO:		SIZE: A4	SHEET: 1/1
		TITLE: DR37 母插锁			
				UNIT: mm	