






RoHS



主要参数：


1. 额度电压、电流: 125V/1.5A max
 2. 接触电阻: $40\text{m}\Omega$ Max
 3. 绝缘电阻: $500\text{M}\Omega$ Min
 4. 耐压测试: DC500V for 1 minute
 5. 盐雾测试: $8 \pm 0.5\text{H}$
 6. 焊接温度: $260 \pm 5^\circ\text{C}$ $3 \pm 0.5\text{s}$

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象；
 2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象，表面镀层应光亮美观
 3. 未注尺寸公差为 $\pm 0.15\text{mm}$

4	LED灯引脚	铁针	镀锡	
3	信号针	磷铜	镀金	
2	塑座	PA66	黑(环保)	
1	屏蔽	黄铜	镀铜锡	
序号	名称	材料	电镀	备注

深圳市富港科技有限公司



网络插座

RJ-052-4-2

标记	处数		更改文件号	签字	日期
设计	王丰	日期	19.10.30	标准化	日期
校对	李攀进	日期	19.10.30	审定	日期
工艺		日期			
审核	罗观彬	日期	19.10.30		