

螺丝规格				
	零件 编号	X尺寸	L尺寸	内牙
	A/C/E	4.8	7.0	4#40
	B/D/F	5.8	7.0	4#40
	G	4.8	10.2	4#40
	H/I	4.8	8.2	4#40

1. 特性:

额定电压 : 250V AC最大值
 额定电流 : 最大3A
 接触阻抗 : 30mΩ MAX.
 绝缘阻抗 : 3000MΩ MIN. at 500V DC
 耐电压值 : 250V AC RMS for 1Minute
 工作温度 : -45℃~+85℃

2. 材料:

胶 芯 : PBT rated或PA9T rated
端 子 : 铜合金
外 壳 : SPCC或铜合金或不锈钢
 镀镍或钝化处理
鱼 叉 : SPCC或铜合金, 镀锡
螺 丝 : 铁棒或铜合金, 镀镍

QUADRANT POINT	
TANGENCY POINT	
INTERSECTION POINT	

X.	± 0.25
X.x	± 0.20
X.xx	± 0.15
ANGULAR	$\pm 3'$

 联晟欣连接器（深圳）有限公司
Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd

DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24	TITLE: DR 9PIN 母插锁		
CHECKED		DATE				
APPROVED		DATE				
PART NO: LCK-205A09FJ2A00B1A				REV: 04	SCALE: 1:1	UNIT: mm
DRAWING NO:				SIZE: A4	SHEET: 1/1	