


P.C.B LAYOUT

螺丝规格

零件 编号	X尺寸	L尺寸	内牙
A/C/E	4.8	7.0	4#40
B/D/F	5.8	7.0	4#40
G	4.8	10.2	4#40
H/I	4.8	8.2	4#40

说明:

1. 特性:

- 额定电压 :250V AC最大值
- 额定电流 :最大3A
- 接触阻抗 :30mΩ MAX.
- 绝缘阻抗 :3000MΩ MIN. at 500V DC
- 耐电压值 :250V AC RMS for 1Minute
- 工作温度 : -45℃+85℃

2. 材料:

- 胶 芯 : PBT rated/PA9T rated
- 端 子 : 铜合金
- 外 壳 : SPCC或铜合金或不锈钢
镀镍或钝化处理
- 鱼 叉 : SPCC或铜合金, 镀锡
- 螺 丝 : 铁棒或铜合金, 镀镍

MEASURE POINT:

QUADRANT POINT

TANGENCY POINT

INTERSECTION POINT

QP

TP

IP

UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED, TOLERANCE:

X. ±0.25

X.x ±0.20

X.xx ±0.15

ANGULAR ±3°

联晟欣连接器 (深圳) 有限公司
Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd

DESIGN Andy DATE 2014.12.24

CHECKED DATE

APPROVED DATE

PART NO: LCK-205A37MW2A00B1A

DRAWING NO:

TITLE: DR37 公插锁

REV: 04 SCALE: 1:1 UNIT: mm

SIZE: A4 SHEET: 1/1