




N=PIN数

材料Material
原料Insulator:PBT (UL 94V-0)
相关材料Related Material: Brass
表面涂层Surface Coating: Au Over Ni

规格Specification
额定电流Current rating:2.5AMP
耐压Dielectric Withstanding Voltage:1000v Ac Min
绝缘电阻Insulation Resistance:1000MΩ min
接触电阻Contact resistance:20MΩ Max
工作温度Working Temperature:-40℃~+105℃
Max.Processing Temp瞬时温度:
PBT 230° ±5° 10S

P.C.B LAYOUT

上海洲日电子有限公司			Shanghai Zhouri Electronics CO.,LTD		
上海康司玛电子科技有限公司			Shanghai Consma Electronic Technology Co., Ltd		
绘图: 牛万龙		日期:20250626		tel:021-51571121	
审核: 张海娜		日期:20250626		fax:021-51571120	
版本编号: ZRLCGY2025-06-26-CJ A/2				http://www.zhouri.net	
第三视角:		单位: mm		http://www.ksmchina.com	
				产品名称: PZ2.54- 2xN	
				图幅:A4	
				页次 共 01 第 01	