




REV.	ECN	DESCRIPTION			MDF'D	DATE
		新订图面				
		线数 Poles	型号 Type	尺寸Size (mm)		
				A	B	C (大扣)
2	XHB2.5-2Y	2.5	7.3	5.1		
3	XHB2.5-3Y	5.0	9.8	5.1		
4	XHB2.5-4Y	7.5	12.3	5.1		
5	XHB2.5-5Y	10.0	14.8	7.6		
6	XHB2.5-6Y	12.5	17.3	10.1		
7	XHB2.5-7Y	15.0	19.8	12.6		
8	XHB2.5-8Y	17.5	22.3	15.1		
9	XHB2.5-9Y	20.0	24.8	17.6		
10	XHB2.5-10Y	22.5	27.3	20.1		
11	XHB2.5-11Y	25.0	29.8	22.6		
12	XHB2.5-12Y	27.5	32.3	25.1		
13	XHB2.5-13Y	30.0	34.8	27.6		
14	XHB2.5-14Y	32.5	37.3	30.1		
15	XHB2.5-15Y	35.0	39.8	32.6		
16	XHB2.5-16Y	37.5	42.3	35.1		



技术要求：

- 标识清晰可见，表面不得有划痕，裂纹，起泡，污损，毛刺等；
- 无明显影响使用功能和接触性能的缺陷；
- 材料：塑料PA66；
- 额电电流：1.0A AC, DC；
- 额电电压：300V AC, DC；
- 接触电阻： $\leq 20\text{m}\Omega$ ；
- 绝缘电阻： $\geq 100\text{M}\Omega$ ；
- 应用线型：AWG #24 (1007)；
- 温度范围：-25°C to +85°C。

页码 (SHEET)	1	单位 (UNIT) : MM
版本 (REV)	A1	比例 (SCALE) 1:1
日期 (DATE)	2024.3.20	○ ◀
设计 (DESIGN)	黄彬	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED
审核 (CHECKED)	张伟	> XX ± 3 > X ± 1 0.X ± 0.20 0.XX ± 0.15
核准 (APPROVED)	罗小春	