

REV.	ECN	DESCRIPTION			MDF'D	DATE		
		新订图面						
Poles	Type	尺寸Size (mm)						
		A	B	C (大扣)				
2	XHB2.5-2Y	2.5	7.3	5.1				
3	XHB2.5-3Y	5.0	9.8	5.1				
4	XHB2.5-4Y	7.5	12.3	5.1				
5	XHB2.5-5Y	10.0	14.8	7.6				
6	XHB2.5-6Y	12.5	17.3	10.1				
7	XHB2.5-7Y	15.0	19.8	12.6				
8	XHB2.5-8Y	17.5	22.3	15.1				
9	XHB2.5-9Y	20.0	24.8	17.6				
10	XHB2.5-10Y	22.5	27.3	20.1				
11	XHB2.5-11Y	25.0	29.8	22.6				
12	XHB2.5-12Y	27.5	32.3	25.1				
13	XHB2.5-13Y	30.0	34.8	27.6				
14	XHB2.5-14Y	32.5	37.3	30.1				
15	XHB2.5-15Y	35.0	39.8	32.6				
16	XHB2.5-16Y	37.5	42.3	35.1				





红
黑

200mm

3 mm

剥皮镀锡

线型：1007 24#



技术要求：

1. 标识清晰可见，表面不得有划痕，裂纹，起泡，污损，毛刺等；
2. 无明显影响使用功能和接触性能的缺陷；
3. 材料：塑料PA66；
4. 额电电流：1.0A AC, DC；
5. 额电电压：300V AC, DC；
6. 接触电阻： $\leq 20m\Omega$ ；
7. 绝缘电阻： $\geq 100M\Omega$ ；
8. 应用线型：AWG #24 (1007)；
9. 温度范围：-25°C to +85°C；



® 深圳市韩下电子有限公司

品名 (ITEM NO) HX XHB2.54-2P DT 200mm 24AWG

料号 (PART NO)

图号 (DWG NO)

页码 (SHEET)	1	单位 (UNIT) : MM
版本 (REV)	A1	比例 (SCALE) 1:1
日期 (DATE)	2024.3.20	○ □
设计 (DESIGN)	黄彬	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED
审核 (CHECKED)	张伟	$> XX \pm 3$ $> X \pm 1$ $0.X \pm 0.20$ $0.XX \pm 0.15$
核准 (APPROVED)	罗小春	