




REV.

ECN

DESCRIPTION

MDF'D

DATE

5mm

新订图面

剥皮镀锡

线数 Poles	型号 Type	尺寸Size (mm)	
		A	B
2	VH3. 96-2Y	3. 96	8. 52
3	VH3. 96-3Y	7. 92	12. 48
4	VH3. 96-4Y	11. 88	16. 44
5	VH3. 96-5Y	15. 84	20. 4
6	VH3. 96-6Y	19. 8	24. 36
7	VH3. 96-7Y	23. 76	28. 32
8	VH3. 96-8Y	27. 72	32. 28
9	VH3. 96-9Y	31. 68	36. 24
10	VH3. 96-10Y	35. 64	40. 2
11	VH3. 96-11Y	39. 6	44. 16
12	VH3. 96-12Y	43. 56	48. 12
13	VH3. 96-13Y	47. 52	52. 08
14	VH3. 96-14Y	51. 48	56. 04
15	VH3. 96-15Y	55. 44	60. 0
16	VH3. 96-16Y	59. 4	63. 96

- 技术要求:
1. 标识清晰可见, 表面不得有划痕, 裂纹, 起
泡, 污损, 毛刺等;
 2. 无明显影响使用功能和接触性能的缺陷
 3. 材料: 塑料PA66
 4. 额定电流: 1.5A AC, DC
 5. 额定电压: 300V AC, DC
 6. 接触电阻: $\leq 20m\Omega$
 7. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
 8. 应用线型: AWG #22 (1007)
 9. 温度范围: -25℃ to +85℃

 韩下® 深圳市韩下电子有限公司	页码 (SHEET)	1	单位 (UNIT): MM.
	版本 (REV)	A1	比例 (SCALE) 1:1
品名 (ITEM NO)	HX VH3.96-6P DT 200mm 22AWG	日期 (DATE)	2024.3.20
料号 (PART NO)		设计 (DESIGN)	黄彬
图号 (DWG NO)		审核 (CHECKED)	张伟
		核准 (APPROVED)	罗小春
			未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED
			> XX ±3 > X ±1 0.X ±0.20 0.XX ±0.15