

A

B

C

D

E

F

A


B

C

D

E

F



技术要求:

- 1、单位: mm
- 2、线径: 0.4
- 3、材质: 碳钢镀锡-满足ROHS
- 4、样式: 铁片中心类
- 5、工艺: 高温180摄氏度热处理
- 6、未标注公差以在±0.25计
- 7、表面无脏污、无材质不良
- 8、联系电话: 13459252012、05925216722
- 9、型号:F10-18-6-0.4TZ
- 10、盐雾测试: 百分五盐雾测试满足24小时
- 11、包装方式: 袋装-最小包装一袋500个

						碳钢线			厦门市芯网电子科技有限公司	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记		重量	比例	
设计						s			3:1	
校核										
批准										

1

2

3

4