









标 记  
MARKECN编号/变更内容  
ECN NO/DEFINITION修 改  
REVISE日 期  
DATE核 准  
APPROVE


适合线路板




SECTION A-A



Assembly Layout



结构外形(锁扣窗口)



以上结构外形(锁扣窗口)

| CKT | DIM A | DIM B | DIM C | DIM D |
|-----|-------|-------|-------|-------|
| 2   | 1.25  | 3.87  | 7.60  | 0.00  |
| 3   | 2.50  | 5.12  | 8.85  | 0.00  |
| 4   | 3.75  | 6.37  | 10.10 | 2.50  |
| 5   | 5.00  | 7.62  | 11.35 | 3.75  |
| 6   | 6.25  | 8.87  | 12.60 | 5.00  |
| 7   | 7.50  | 10.12 | 13.85 | 6.25  |
| 8   | 8.75  | 11.37 | 15.10 | 7.50  |
| 9   | 10.00 | 12.62 | 16.35 | 8.75  |
| 10  | 11.25 | 13.87 | 17.60 | 10.00 |
| 11  | 12.50 | 15.12 | 18.85 | 11.25 |
| 12  | 13.75 | 16.37 | 20.10 | 12.50 |
| 13  | 15.00 | 17.62 | 21.35 | 13.75 |
| 14  | 16.25 | 18.87 | 22.60 | 15.00 |
| 15  | 17.50 | 20.12 | 23.85 | 16.25 |
| 16  | 18.75 | 21.37 | 25.10 | 17.50 |

技术指标:

- 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
- 温度范围:  $-40^{\circ}\text{C}$  ~  $85^{\circ}\text{C}$ 。
- 额定电压: 125V, AC/DC。
- 接触电阻:  $\leq 0.02\ \Omega$ 。
- 绝缘电阻:  $\geq 100\text{M}\ \Omega$ 。
- 额定电流: 1.0A AC, DC  
适用电线型号: a. AWG#28: 2.5A(per pin)  
b. AWG#30: 1.0A(per pin)  
c. AWG#32: 0.8A(per pin)

| 2  | 插针 | 铜    | 镀金    |    |
|----|----|------|-------|----|
| 1  | 基座 | PA9T | 米色    |    |
| 序号 | 品名 | 材质   | 电镀/颜色 | 备注 |



深圳市虹成电子有限公司

|               |            |
|---------------|------------|
| 品名<br>TITLE   | 针座         |
| 料号<br>PART NO | HCZZ0576-6 |

GENERAL TOLERANCES  
(UNLESS SPECIFIED)比列  
SCALE

1:1

X.±0.30 X.±5°

单位  
UNIT

MM

.X±0.25 .X±3°

张数  
PART NO

1 OF 1

.XX±0.20 .XX±1°

版本  
REV

A

制图  
DRAW

AhYe

审核  
CHECKED

夏操云

批准  
APPROVE

赵亮亮

