






RoHS
Compliant

REV.	ZONE	DESCRIPTION	DESIGN	DATE
B		NEW		



SMT吸取面



俯视图

特性:

一、电气性能: ELECTRICAL

1. 额定电流: 5.0A
2. 额定电压: 20V
3. 接触阻抗: 40 MILLIOHMS MAX
4. 绝缘阻抗: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN

二、机械性能:

1. 插入力: 5~20N; 拔出力: 8~20N
2. 使用寿命: 10000次

三、材料: MATERIAL

1. 外壳: SUS304 T=0.30mm
2. 中夹片: SUS301 T=0.15mm
3. 端子: C7025 T=0.15mm 4. 塑胶 (见BOM)

四、电镀: FINISH





1. 端子: 接触点镀金1u"MIN、PIN脚焊接区域镀金G/F
2. 外壳: 镀镍50u"MIN

五、电镀品需做粘锡测试: 粘锡面积达到95%以上。

六、SMT回流焊 (峰值260℃±5℃) 不能起泡、熔胶、变色不良 (变形在公差范围以内)

七、工作温度: -30℃~+80℃

八、盐雾测试: 通过48H在浓度为5±1%盐水的盐雾测试, 无生锈现象



A1	GND	B12	GND
A2		B11	
A3		B10	
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	D+	B7	D-
A7	D-	B6	D+
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10		B3	
A11		B2	
A12	GND	B1	GND

X. ±0.50	X.* ± 2°	UNITS	深圳市韩下电子有限公司		
.X ±0.30	.X.* ± 1°	mm			
.XX ±0.10	.XX.* ± 0.5°	MAT'L	TITLE: HX TYPE-C 16P-CT		
.XXX ± 0.05					
		FINISH	APPD: 罗小春	DWG NO.:	
		Q'TY	CHKD: 张伟		
			DR: 黄彬		
				SCALE	SHEET
				1/1	1/1
				REV.	A1