

		2	3	4	5	6	7	8	9																																																
RoHS								序号	品名	材质																																															
								①	VH3.96直针WTB胶芯	PA66 UL94V-0 米色 白色																																															
								②	VH3.96直针WTB端子	铜合金/表面镀锡																																															
								技术指标(Technical Index): 1. 温度范围(Temperature range): -25° C~-85° C. 2. 额定电压(Rated voltage): 250V, AC, DC. 3. 额定电流(Rated current): 7.0A AC, DC. 4. 接触电阻(Contact resistance): ≤20mΩ . 5. 耐压值(Withstanding voltage): 1500V AC/minute. 6. 绝缘电阻(Insulation resistance): ≥1000MΩ. 7. 产品料号(Product material No.): WT396VL-*** ** ** **																																																	
								NO OF CKT (产品PIN数) Plating(电镀方式) 4:端子全亮锡 (Terminal all bright tin)																																																	
								Packing(包装方式) P:PE袋装																																																	
								<table><tr><th>CKT</th><th>A</th><th>B</th></tr><tr><td>2</td><td>3.96</td><td>7.92</td></tr><tr><td>3</td><td>7.92</td><td>11.88</td></tr><tr><td>4</td><td>11.88</td><td>15.84</td></tr><tr><td>5</td><td>15.84</td><td>19.80</td></tr><tr><td>6</td><td>19.80</td><td>23.76</td></tr><tr><td>7</td><td>23.76</td><td>27.72</td></tr><tr><td>8</td><td>27.72</td><td>31.68</td></tr><tr><td>9</td><td>31.68</td><td>35.64</td></tr><tr><td>10</td><td>35.64</td><td>39.60</td></tr><tr><td>11</td><td>39.60</td><td>43.56</td></tr><tr><td>12</td><td>43.56</td><td>47.52</td></tr><tr><td>13</td><td>47.52</td><td>51.48</td></tr><tr><td>14</td><td>51.48</td><td>55.44</td></tr><tr><td>15</td><td>55.44</td><td>59.40</td></tr><tr><td>16</td><td>59.40</td><td>63.36</td></tr></table>		CKT	A	B	2	3.96	7.92	3	7.92	11.88	4	11.88	15.84	5	15.84	19.80	6	19.80	23.76	7	23.76	27.72	8	27.72	31.68	9	31.68	35.64	10	35.64	39.60	11	39.60	43.56	12	43.56	47.52	13	47.52	51.48	14	51.48	55.44	15	55.44	59.40	16	59.40	63.36
CKT	A	B																																																							
2	3.96	7.92																																																							
3	7.92	11.88																																																							
4	11.88	15.84																																																							
5	15.84	19.80																																																							
6	19.80	23.76																																																							
7	23.76	27.72																																																							
8	27.72	31.68																																																							
9	31.68	35.64																																																							
10	35.64	39.60																																																							
11	39.60	43.56																																																							
12	43.56	47.52																																																							
13	47.52	51.48																																																							
14	51.48	55.44																																																							
15	55.44	59.40																																																							
16	59.40	63.36																																																							