









PCB LAYOUT

说明(NOTES)：

1. 材质(MATERIAL)：
   胶芯(HOUSING):LCP,UL94V-0; COLOR; BLACK
   端子(CONTACT):PHOSPHOR BRONZE
   外壳(SHELL) :BRASS
2. 电镀说明(PLATING)：
   端子(CONTACT)：Gold Plating on Contact Area
   Tin Plating in The Soldering Area
   Nickel Base in All Areas
3. 电气性能(ELECTRICAL)：
   1) 额定电压(VOLTAGE RATING)：150VACRMS.
   2) 额定电流(CURRENT RATING)：1.5A.
   3) 接触电阻(CONTACT RESISTANCE)：40mΩMax.
   4) 绝缘电阻(INSULATION RESISTANCE)：500 MEGOHMS MIN @ 500V DC
   5) 绝缘耐压(DIELECTRIC WITHSTANDING RESISTANCE)：1000V AC RMS 50Hz.1MIN.
4. 机械性能（MECHANICAL）：
   耐久性（DURRABILITY）：500 Mating Cycles MIN.
5. 环境温度（ENVIRONMENTAL）：
   1) 存储温度（STORAGE） :-40℃ TO 85℃
   2) 工作温度（OPERATION）：-25° C TO +85° C.

| TOLERANCE TABLE | |
|---|---|
| .0 | ±0.30 |
| .00 | ±0.20 |
| .000 | ±0.05 |

| | | |
|---|---|---|
| APPROVED: | DATE: | C kmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRYCO.,LTD |
| CHECKED: | DATE: | TITLE: RJ45-8P/8C 56B SMT 卧贴无柱 外贴脚 带屏蔽 |
| DRAWN: HCY | DATE: 2014-06-16 | PART.NO. R-RJ45M08P-B009 |
| | | UNIT mm SCALE free |
| | | FILE NO. Ckmtw-RJ45-0440 REV. A HY04 |