







特征:

1、电气特性:

A: 额定电压: 150V AC.

B: 额定电流: 1.5A

C: 耐电压测试: 1000V DC/1分钟, 电流小于0.5A

D: 绝缘抗阻: 大于500M 欧姆, 1000VDC/1分钟

F: 接触抗阻: 不大于20mΩ (毫欧姆)

2、机械特性:

A: 拉力测试-电缆至插座张力强度20磅(89N)

B: 耐力测试-插拔测试750次以上

3、使用温度范围:-40℃~+85℃

4、环保符合性:

产品符合ROHS, REACH等环保规格.

☐ 屏蔽壳 Shell	☐ 黄铜 Brass	☐ 铁 Spcc	1
Au: ☐ G/F" ☐ 1u" ☐ 3u" ☐ Ni ☐ 80u"			
胶壳 PC(聚碳酸酯)	☐ 94-V0 ☒ 94-V2		1
金片 (PIN针) Contacts	☒ 黄铜 Brass	☐ 磷铜 Phosphor copper	8
☐ G/F" ☐ 1u" ☐ 3u" ☐ 6u" ☐ 15u" ☐ 30u" ☐ 50u" ☐ OTHER			

BLADE:	平三叉	老三叉	拍扁三叉	高低三叉	高低矮三叉(专用)
Drawing					

TOLERANCE TABLE

.0	±0.30
.00	±0.20
.000	±0.05

APPROVED:	DATE:	C kmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRYCO., LTD			
CHECKED:	DATE:	TITLE: 水晶头 RJ11-4P/4C U型口 镀金			
DRAWN: HCY	DATE: 2014-06-16	PART. NO.	R-RJ11T04P-M001		
		UNIT	mm	SCALE	free
		FILE NO.	Ckmtw-RJ11-0099	REV.	A HY04