






2 Pin



3~8 Pin



9~15 Pin



SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -40℃~+105℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 500mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1100V AC/minute
- 7、Material: Housing Nylon66 UL94-V0(2)

Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	HC-QAC-2Y-05	2.50	6.10	7.50
3	HC-QAC-3Y-05	5.00	8.60	10.00
4	HC-QAC-4Y-05	7.50	11.10	12.50
5	HC-QAC-5Y-05	10.00	13.60	15.00
6	HC-QAC-6Y-05	12.50	16.10	17.50
7	HC-QAC-7Y-05	15.00	18.60	20.00
8	HC-QAC-8Y-05	17.50	21.10	22.50
9	HC-QAC-9Y-05	20.00	23.60	25.00
10	HC-QAC-10Y-05	22.50	26.10	27.50
11	HC-QAC-11Y-05	25.00	28.60	30.00
12	HC-QAC-12Y-05	27.50	31.10	32.50
13	HC-QAC-13Y-05	30.00	33.60	35.00
14	HC-QAC-14Y-05	32.50	36.10	37.50
15	HC-QAC-15Y-05	35.00	38.60	40.00

Ordering Information

HC-QAC - N*** - * - 05

Pin Type Colour
V-孔座 默认-本色
H-带孔座 L-蓝色
I-白色 V-黄色
V-绿色 H-彩色

			GENERL TOLERANCE		制 图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM	TOL	审 核 CHECK				
			X. X	±0.30	批 准 APPROVAL	产品名称 TITLE	QAC (2.50)单排 带扣孔座	版 本 REV.	A
			X. XX	±0.20	比 例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC-QAC-NY-05	单 位 UNITS	mm
1	初版发行		X. XXX	±0.10	投 影 Projection	材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle	±3.0°					