





- 1、Current Rating: 2A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuere Range: -40℃~+105℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- 7、Material: Wafer Nylon66 UL94-V0(2)
PIN Brass Tin-plated



Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
2	HC-PAC-2x2AS-05	2.00	6.00
3	HC-PAC-2x3AS-05	4.00	8.00
4	HC-PAC-2x4AS-05	6.00	10.00
5	HC-PAC-2x5AS-05	8.00	12.00
6	HC-PAC-2x6AS-05	10.00	14.00
7	HC-PAC-2x7AS-05	12.00	16.00
8	HC-PAC-2x8AS-05	14.00	18.00
9	HC-PAC-2x9AS-05	16.00	20.00
10	HC-PAC-2x10AS-05	18.00	22.00
11	HC-PAC-2x11AS-05	20.00	24.00
12	HC-PAC-2x12AS-05	22.00	26.00
13	HC-PAC-2x13AS-05	24.00	28.00
14	HC-PAC-2x14AS-05	26.00	30.00
15	HC-PAC-2x15AS-05	28.00	32.00
16	HC-PAC-2x16AS-05	30.00	34.00
17	HC-PAC-2x17AS-05	32.00	36.00
18	HC-PAC-2x18AS-05	34.00	38.00
19	HC-PAC-2x19AS-05	36.00	40.00
20	HC-PAC-2x20AS-05	38.00	42.00

HC-PAC - N*** - * - * - 05

Pin	Type	Colour	Contact Plating
	T-孔座	藍/灰/金	鍍金 (Pin Plating) (鍍金)
	AB-直針帶柱	金/紅色	QW-鍍金
	AM-弓針	金/紅色	
		銀/黑色	
		黃/黑色	
		P-紫色	
		Q-棕色	
		T-綠色	
		綠-棕色	

			GENERAL TOLERANCE		制 图 DRAWING	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM	TOL	审 核 CHECK				
			X.X	±0.30	批 准 APPROVAL	产 品 名 称 TITLE	PAC (2.00) 双排 带扣直针 带柱	版 本 REV.	A
1	初版发行		X.XX	±0.20	比 例 SCALE	产 品 料 号 PART NO.	HC-PAC-2xNAS-05	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变 更 内 容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X.XXX	±0.10	投 影 Projection	材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
			Angle	±3.0°					