


Note:

1.Material


- 1.1: Housing: LCP UL94-V0 Color: White
- 1.2: Actuator: LCP OR PA UL94-V0 Color:Black.
- 1.3: Contact: Phosphor Bronze.
- 1.4: LEG: Phosphor Bronze.

2.Plating


- 2.1: Contact: See Part Number.
- 2.2: LEG: Matte Tin Plating Over Nickel.

3.Rating:

- 3.1: Operating Voltage: 30V AC/DC.
- 3.2: Current Rating: 0.2A AC/DC.
- 3.3: Operating Temperature: -55°C~+85°C.



适用线路板 (PCB LAYOUT)



适用扁平线 (Applicable Flat Cable)

Number of Contacts	Part NO.	Dimensions mm					
		A	B	C	D	E	F
09	HC-FPC-03-09-9RLTAG	4.90	1.80	2.40	3.03	4.35	3.00
11	HC-FPC-03-09-11RLTAG	5.50	2.40	3.00	3.63	4.95	3.60
13	HC-FPC-03-09-13RLTAG	6.10	3.00	3.60	4.23	5.55	4.20
15	HC-FPC-03-09-15RLTAG	6.70	3.60	4.20	4.83	6.15	4.80
17	HC-FPC-03-09-17RLTAG	7.30	4.20	4.80	5.43	6.75	5.40
19	HC-FPC-03-09-19RLTAG	7.90	4.80	5.40	6.03	7.35	6.00
21	HC-FPC-03-09-21RLTAG	8.50	5.40	6.00	6.63	7.95	6.60
23	HC-FPC-03-09-23RLTAG	9.10	6.00	6.60	7.23	8.55	7.20
25	HC-FPC-03-09-25RLTAG	9.70	6.60	7.20	7.83	9.15	7.80
27	HC-FPC-03-09-27RLTAG	10.30	7.20	7.80	8.43	9.75	8.40
29	HC-FPC-03-09-29RLTAG	10.90	7.80	8.40	9.03	10.35	9.00
31	HC-FPC-03-09-31RLTAG	11.50	8.40	9.00	9.63	10.95	9.60
33	HC-FPC-03-09-33RLTAG	12.10	9.00	9.60	10.23	11.55	10.20
35	HC-FPC-03-09-35RLTAG	12.70	9.60	10.20	10.83	12.15	10.80
37	HC-FPC-03-09-37RLTAG	13.30	10.20	10.80	11.43	12.75	11.40
39	HC-FPC-03-09-39RLTAG	13.90	10.80	11.40	12.03	13.35	12.00
41	HC-FPC-03-09-41RLTAG	14.50	11.40	12.00	12.63	13.95	12.60
43	HC-FPC-03-09-43RLTAG	15.10	12.00	12.60	13.23	14.55	13.20
45	HC-FPC-03-09-45RLTAG	15.70	12.60	13.20	13.83	15.15	13.80
47	HC-FPC-03-09-47RLTAG	16.30	13.20	13.80	14.43	15.75	14.40
49	HC-FPC-03-09-49RLTAG	16.90	13.80	14.40	15.03	16.35	15.00
51	HC-FPC-03-09-51RLTAG	17.50	14.40	15.00	15.63	16.95	15.60

			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK				
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL	产品名称 TITLE	0.3Pitch 1.0H ZIF 前插后掀式	版 本 REV.	A
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC-FPC-03-09-NRLTAG	单 位 UNITS	mm
			X.XXX ±0.10	投 影 Projection	材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°					


A

B


C



--	--



- NUMBER REEL
(盘数)



PIN NO.	W	A	B	C	PCS /REEL	REEL/CARTON	SUM(PCS)
9PIN~25PIN	16	20.5	7.50	—	4000	15	60000
31PIN~45PIN	24	28.5	11.5	—	4000	10	40000
51PIN	32	36.5	14.2	28.4	4000	8	32000

			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD				
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	0.3Pitch 1.0H ZIF 前插后掀式-包装图	版 本 REV.	A
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-FPC-03-09-NRLTAG	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
			Angle ±3.0°						