




- 材料及电镀
- ①. 螺 丝: M2.0, 钢, 镀锌, 一字槽
 - ②. 塑件主体: PA66
 - ③. 夹 子: 磷青铜, 镀镍
 - ④. 方 盒: 黄铜, 镀镍
 - ⑤. 塑件盖板: PA66

电气性能

额定电压: 300V

额定电流: 8A

接触电阻: 20mΩ (Max)

绝缘电阻: 500MΩ \DC1000V

耐 电 压: AC1500V\1Min

使用线径: 24-14AWG 0.5-1.5mm²

机械性能

温度范围: -40℃ ~ +105℃

瞬时温度: +250℃ 5秒

扭 力: 0.2N.m(1.77Lb. in)

剥线长度: 6-7mm

2	方盒	铜	镀镍	
1	基座	PA66	绿色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注



深圳市虹成电子有限公司

品 名 TITLE		接线端子	
料 号 PART NO		HC-JXDZK-3.81-6P	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 列 SCALE	1:1
公差参数		单 位 UNIT	MM
张 数 PART NO		1 OF 1	制 图 DRAW
版 本 REV		A	审 核 CHECKED
			批 准 APPROVE

夏操云

赵亮亮



Poles	Dim	DimP	DimL	X. X	±0.35
2-6P	±0.10	±0.20		X. XX	±0.25
7-12P	±0.20	±0.30		X. XXX	±0.15
13-18P	±0.25	±0.40			
19-24P	±0.30	±0.50			