



- SPECIFICATIONS
- 1、Current Rating: 3A AC, DC
 - 2、Voltage Rating: 100V AC, DC
 - 3、Temperatuer Range: -40℃~ +105℃
 - 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
 - 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
 - 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
 - 7、Material: Housing PBT UL94-V0


HC-JWPF-2Y-05



HC-JWPF-3Y-05



HC-JWPF-4Y-05



Ordering Information

HC-JWPF - N*** - * - 05

Pin	Type	Colour
	Y-孔座	默认-本色
	ST-母孔座	红-红色
	A-母针	绿-绿色
	AB-母针	黑-黑色
		紫-紫色
		黄-黄色
		白-白色

			GENERL TOLERANCE	制 图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK				
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL				
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE	产品名称 TITLE	JWPF (2.0) 单排 孔座	版 本 REV.	A
			X.XXX ±0.10	投 影 Projection	产品料号 PART NO.	HC-JWPF-NY-05	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1