




材料及电镀

- 1. 塑件主体：PA66，
- 2. 焊 针：黄铜，镀镍

电气性能

额定电压：300V
额定电流：8A
接触电阻：20mΩ（Max）
绝缘电阻：500MΩ\DC1000V
耐 电 压：AC1500V\1Min

机械性能

温度范围：-40℃ ~ +105℃
瞬时温度：+250℃，5秒

2	插针	铜	镀镍	
1	基座	PA66	绿色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注

深圳市虹成电子有限公司

品 名 TITLE		接线端子		
料 号 PART NO		HC-JXDZRC-3.81-9P		
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 列 SCALE	1:1	
公差参数		单 位 UNIT	MM	
2-6P ±0.10 ±0.20		张 数 PART NO	1 OF 1	
7-12P ±0.20 ±0.30		版 本 REV	A	
13-18P ±0.25 ±0.40		制 图 DRAW	AhYe	
19-24P ±0.30 ±0.50		审 核 CHECKED	夏操云	
		批 准 APPROVE	赵亮亮	

Poles	Dim	DimP	DimL
2-6P	±0.10	±0.20	
7-12P	±0.20	±0.30	
13-18P	±0.25	±0.40	
19-24P	±0.30	±0.50	

X. xxx ±0.15
X. xx ±0.25
X. x ±0.35
ANGULAR:
X. xx° ±1°
X. x° ±3°
X. ° ±5°