

标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE

编号

尺寸 (mm)

A

B

02A

4. 20

9. 60

03A

8. 40

13. 80

04A



12. 60

18. 00

05A



16. 80

22. 20



SPECIFICATIONS

- 1.Current Rating: 7A AC, DC
- 2.Voltage Rating: 600V AC, DC
- 3.Temperatuer Range: -25°C~+85°C
- 4.Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5.Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6.Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
- 7.Material: Wafer Nylon66
PIN Brass Tin-plated



PCB LAYOUT

2	插针	铜	镀锡	
1	基座	尼龙66	本色	
序号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注



深圳市虹成电子有限公司

品 名 TITLE	针座
料 号 PART NO	HC-5557-4. 2-2A

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	比 列 SCALE	1:1		
	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW	AhYe
	张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED	夏操云
	版 本 REV	A	批 准 APPROVE	赵亮亮

