







3~20 Pin



2 Pin



PCB LAYOUT

SPECIFICATIONS


- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -40℃~ +105℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- 7、Material: Wafer Nylon66 UL94-V0(2)
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	HC-XH-2A-05	2.50	7.50	6.00
3	HC-XH-3A-05	5.00	10.00	8.50
4	HC-XH-4A-05	7.50	12.50	11.00
5	HC-XH-5A-05	10.00	15.00	13.50
6	HC-XH-6A-05	12.50	17.50	16.00
7	HC-XH-7A-05	15.00	20.00	18.50
8	HC-XH-8A-05	17.50	22.50	21.00
9	HC-XH-9A-05	20.00	25.00	23.50
10	HC-XH-10A-05	22.50	27.50	26.00
11	HC-XH-11A-05	25.00	30.00	28.50
12	HC-XH-12A-05	27.50	32.50	31.00
13	HC-XH-13A-05	30.00	35.00	33.50
14	HC-XH-14A-05	32.50	37.50	36.00
15	HC-XH-15A-05	35.00	40.00	38.50
16	HC-XH-16A-05	37.50	42.50	41.00
17	HC-XH-17A-05	40.00	45.00	43.50
18	HC-XH-18A-05	42.50	47.50	46.00
19	HC-XH-19A-05	45.00	50.00	48.50
20	HC-XH-20A-05	47.50	52.50	51.00

Ordering Information

HC-XH - N*** - * - 05

Pin Type Color
Pin 1 红色 默认 本色
Pin 2 蓝色
Pin 3 绿色
Pin 4 黄色
Pin 5 棕色
Pin 6 白色
Pin 7 黑色
Pin 8 灰色
Pin 9 深蓝色
Pin 10 浅蓝色
Pin 11 深绿色
Pin 12 浅绿色
Pin 13 深黄色
Pin 14 浅黄色
Pin 15 深棕色
Pin 16 浅棕色
Pin 17 深灰色
Pin 18 浅灰色
Pin 19 深紫色
Pin 20 浅紫色

			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING		 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	XH (2.50) 单排 直针	版 本 REV.	A
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-XH-NA-05	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
			Angle ±3.0°						