





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



$0.50 \pm 0.05$



PCB LAYOUT

变更单号	版本	日期	内容描述	变更者

技术参数:

- 额定电流: 2A AC/DC.
- 额定电压: 250V AC/DC.
- 工作温度: -20°C to 85°C.
- 接触电阻: 20mΩ Max.
- 绝缘电阻: 1000MΩ Min.
- 耐电压: 1000V AC/minute.
- 符合ROSH要求.

材料

- 基座: PA66.
- 插针: 黄铜.
- 电镀: 镍 和 锡.

编 号	尺寸 (mm)	
	A	B
PHB-2A	2.00	6.00
PHB-3A	4.00	8.00
PHB-4A	6.00	10.00
PHB-5A	8.00	12.00
PHB-6A	10.00	14.00
PHB-7A	12.00	16.00
PHB-8A	14.00	18.00
PHB-9A	16.00	20.00
PHB-10A	18.00	22.00
PHB-11A	20.00	24.00
PHB-12A	22.00	26.00
PHB-13A	38.00	42.00

CAX 浙江创都电子科技有限公司  
ZHEJIANG CHUANGDU ELECTRONICS AND TECHNOLOGY CO., LTD.

X. ± 0.50	设计	叶云龙	日期	2020.11.05	名称	PHB-NA
X. X ± 0.25	审核	黄斌斌	日期	2020.11.05		
X. XX ± 0.20						
X° ± 3°	批准	王红芳	日期	2020.11.05	料号	001-0010-***
未注公差	比例	1:1	单位	mm	版本	A
					页码	1 OF 1 A4