




材料及电镀
1. 塑件主体：PA66，
2. 焊 针：黄铜，镀镍

电气性能
额定电压：300V
额定电流：8A
接触电阻：20mΩ（Max）
绝缘电阻：500MΩ\DC1000V
耐 电 压：AC1500V\1Min


机械性能
温度范围：-40℃ ~ +105℃
瞬时温度：+250℃，5秒

2	插针	铜	镀镍	
1	基座	PA66	绿色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注



深圳市虹成电子有限公司

品 名 TITLE	接线端子
料 号 PART NO	HC-JXDZRC-3.81-6P

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 列 SCALE	1:1		
单 位 UNIT		MM	制 图 DRAW	AhYe	
张 数 PART NO		1 OF 1	审 核 CHECKED	夏操云	
版 本 REV		A	批 准 APPROVE	赵亮亮	

公差参数		
Poles	Dim	DimP
2-6P	±0.10	±0.20
7-12P	±0.20	±0.30
13-18P	±0.25	±0.40
19-24P	±0.30	±0.50

X. xxx ±0.15
X. xx ±0.25
X. x ±0.35

ANGULAR:
X. xx° ±1°
X. x° ±3°
X. ° ±5°