








SPECIFICATIONS


- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -40℃~ +105℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- 7、Material: Wafer Nylon66 UL94-V0(2)
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	HC-5264-2A	2.50	7.50	6.20
3	HC-5264-3A	5.00	10.00	8.70
4	HC-5264-4A	7.50	12.50	11.20
5	HC-5264-5A	10.00	15.00	13.70
6	HC-5264-6A	12.50	17.50	16.20
7	HC-5264-7A	15.00	20.00	18.70
8	HC-5264-8A	17.50	22.50	21.20
9	HC-5264-9A	20.00	25.00	23.70
10	HC-5264-10A	22.50	27.50	26.20
11	HC-5264-11A	25.00	30.00	28.70
12	HC-5264-12A	27.50	32.50	31.20
13	HC-5264-13A	30.00	35.00	33.70
14	HC-5264-14A	32.50	37.50	36.20
15	HC-5264-15A	35.00	40.00	38.70
16	HC-5264-16A	37.50	42.50	41.20
17	HC-5264-17A	40.00	45.00	43.70
18	HC-5264-18A	42.50	47.50	46.20
19	HC-5264-19A	45.00	50.00	48.70
20	HC-5264-20A	47.50	52.50	51.20

Ordering Information

HC-5264 - N*** - *

Pin Type Colour
Pin 定位零件 黑色
Pin 定位零件 红色
Pin 定位零件 黄色
Pin 定位零件 蓝色
Pin 定位零件 绿色
Pin 定位零件 白色

			GENEERL TOLERANCE	制 图 DRAWING	02	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	5264 (2.50)单排 直针	版 本 REV.	A
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-5264-NA	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
			Angle ±3.0°						