






A

B

C

D

E



- SPECIFICATIONS

 - Voltage rating:250V AC/DC
 - Current rating: 2A, AC/DC
 - Withstanding Voltage:500VAC/minute
 - Insulation resistance:1,000MΩ min
 - Temperature range:-40°Cto+105 °C
 - Contact resistance:20mΩ max
- WAFER

 - Part No:CS-1125-03 K (0010)

产品LOGO

2.0针座系列号

K:铜针打K

PIN位

色粉号:0010红色
 - Poles:2-16
 - Material:Nylon66 UL 94V-2, 0010红色
 - Contact: Copper Needles (H65)
 - Contact Plating: Tin 100u" OVER Ni 50u" Plated
 - Q' TY: 1000 pcs/Tape&reel

POLE	PART NO	DIMENSION (mm)	
	Top entry type	A	B
2	CS-1125-02K	2.0	6.0
3	CS-1125-03K	4.0	8.0
4	CS-1125-04K	6.0	10.0
5	CS-1125-05K	8.0	12.0
6	CS-1125-06K	10.0	14.0
7	CS-1125-07K	12.0	16.0
8	CS-1125-08K	14.0	18.0
9	CS-1125-09K	16.0	20.0
10	CS-1125-10K	18.0	22.0
11	CS-1125-11K	20.0	24.0
12	CS-1125-12K	22.0	26.0
13	CS-1125-13K	24.0	28.0
14	CS-1125-14K	26.0	30.0
15	CS-1125-15K	28.0	32.0
16	CS-1125-16K	30.0	34.0

RoHS 2.0

本圖紙知識產權及版權由永丰盈有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改.本公司保留法律追究的权利.	类别	WAFER	品名	CS-1125-03K (0010)	X.	±0.50	材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1	
	版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.30	颜色		比例	1:1	修改内容	修改日期
	制定部门	工程课	绘制	李文畅	X.XX	±0.20	画法		数量			
	工程图号	CS -1125	审核	姚培柱	X.XXX	±0.10	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELEECTRONICS CO.,LTD.					
	制定日期	2020-05-28	核准	周中湖	X.XXXX	±0.05						