




- 材料及电镀
- ①. 螺 丝: M2.0, 钢, 镀锌, 一字槽
 - ②. 塑件主体: PA66
 - ③. 夹 子: 磷青铜, 镀镍
 - ④. 方 盒: 黄铜, 镀镍
 - ⑤. 塑件盖板: PA66

电气性能

额定电压: 300V

额定电流: 8A

接触电阻: 20mΩ (Max)

绝缘电阻: 500MΩ \DC1000V

耐 电 压: AC1500V\1Min

使用线径: 24-14AWG 0.5-1.5mm²

机械性能

温度范围: -40℃ ~ +105℃

瞬时温度: +250℃ 5秒

扭 力: 0.2N.m(1.77Lb. in)

剥线长度: 6-7mm

2	方盒	铜	镀镍	
1	基座	PA66	绿色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注



深圳市虹成电子有限公司

品 名 TITLE		接线端子	
料 号 PART NO		HC-JXDZK-3.81-9P	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 列 SCALE	1:1
公差参数		单 位 UNIT	MM
2-6P ±0.10 ±0.20 X.X ±0.35		张 数 PART NO	1 OF 1
7-12P ±0.20 ±0.30 X.XX ±0.25		版 本 REV	A
13-18P ±0.25 ±0.40 X.XXX ±0.15		制 图 DRAW	AhYe
		审 核 CHECKED	夏操云
		批 准 APPROVE	赵亮亮

