






标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE



材料及电镀

- ①. 塑件主体: PA66,
②. 焊 针: 黄铜, 镀镍

电气性能

额定电压: 300V 250V

额定电流: 8A 7A

接触电阻: $20\text{m}\Omega$ (Max)

绝缘电阻: 500MΩ\DC500V


耐电压: AC1500V\1Min

机械性能

温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$

瞬时温度: +250 °C 5秒

2	插针	铜	镀镍	
1	基座	PA66	绿色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注

	深圳市虹成电子有限公司			品 名 TITLE	接线端子																			
				料 号 PART NO	HC-JXDZRC-3.5-6P																			
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 列 SCALE	1:1																					
<table border="1"><thead><tr><th colspan="3">公差参数</th></tr><tr><th>Dim</th><th>Dim P</th><th>Dim L</th></tr></thead><tbody><tr><td>2-6P</td><td>±0.10</td><td>±0.20</td></tr><tr><td>7-12P</td><td>±0.20</td><td>±0.30</td></tr><tr><td>13-18P</td><td>±0.25</td><td>±0.40</td></tr><tr><td>19-24P</td><td>±0.30</td><td>±0.50</td></tr></tbody></table>		公差参数			Dim	Dim P	Dim L	2-6P	±0.10	±0.20	7-12P	±0.20	±0.30	13-18P	±0.25	±0.40	19-24P	±0.30	±0.50	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW	AhYe	
公差参数																								
Dim	Dim P	Dim L																						
2-6P	±0.10	±0.20																						
7-12P	±0.20	±0.30																						
13-18P	±0.25	±0.40																						
19-24P	±0.30	±0.50																						
X.xxx ±0.10 X.xx ±0.30 X.x ±0.50		张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED	夏操云																			
X.xx* X.x* X.*		版 本 REV	A	批 准 APPROVE	赵亮亮																			
±1* ±3*																								