








SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 7A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -40℃~ +105℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
- 7、Material: Wafer Nylon66 UL94-V0(2)
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
2	HC-VHL-2AW-G	3.96	9.80
3	HC-VHL-3AW-G	7.92	13.76
4	HC-VHL-4AW-G	11.88	17.72
5	HC-VHL-5AW-G	15.84	21.68
6	HC-VHL-6AW-G	19.80	25.64
7	HC-VHL-7AW-G	23.76	29.60
8	HC-VHL-8AW-G	27.72	33.56
9	HC-VHL-9AW-G	31.68	37.52
10	HC-VHL-10AW-G	35.64	41.48
11	HC-VHL-11AW-G	39.60	45.44
12	HC-VHL-12AW-G	43.56	49.40
13	HC-VHL-13AW-G	47.52	53.36
14	HC-VHL-14AW-G	51.48	57.32
15	HC-VHL-15AW-G	55.44	61.28

Ordering Information

HC-VHL - N * - *

Pin Type Colour
直插 弯插 平插 高弯插
本色 红色 蓝色 黄色 绿色 棕色 白色

			GENERAL TOLERANCE	制图 DRAWING	05	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审核 CHECK		产品名称 TITLE	VHL (3.96)单排 高弯针 带柱 座高15.8mm	版本 REV.	A
			X. X ±0.30	批准 APPROVAL		产品料号 PART NO.	HC-VHL-NAW-G	单位 UNITS	mm
1	初版发行		X. XX ±0.20	比例 SCALE		材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	X. XXX ±0.10	投影 Projection					
			Angle ±3.0°						