

标 记

MARK

ECN编号/变更内容

ECN NO/DEFINITION

修 改

REVISE

日 期

DATE

核 准

APPROVE

A

B

C

D

E

F

G

A

B


C

D


E

F





G



3 Pin以上



2 Pin



材料及电镀

- ①. 螺 丝: M2.5, 钢, 镀锌, 一字槽
②. 塑件主体: PA66
③. 夹 子: 磷青铜, 镀镍
④. 方 盒: 黄铜, 镀镍
⑤. 塑件盖板: PA66

电气性能

额定电压: 300V
额定电流: 15A
接触电阻: 20mΩ (Max)
绝缘电阻: 500MΩ\DC500V
耐 电 压: AC2000V\1Min
使用线径: 28-14AWG 2.5mm²

机械性能

温度范围: -40℃ ~ +105℃
瞬时温度: +250℃ 5秒
扭 力: 0.5Nm(4.43Lbin)
剥线长度: 7-8mm

2	方盒	铜	镀镍	
1	基座	PA66	绿色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注



深圳市虹成电子有限公司

品 名	接线端子
TITLE	
料 号	HC-JXDZK-5.08-13P
PART NO	

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)比 列
SCALE

1:1



公差参数	公差
2-6P	±0.10 ±0.20
7-12P	±0.20 ±0.30
13-16P	±0.25 ±0.40
18-24P	±0.30 ±0.50

未注明公差:
X. xxx ±0.10
X. xx ±0.20
X. x ±0.30

单 位

MM

制 图

AhYe



张 数

1 OF 1

审 核

夏操云

PART NO

CHECKED

版 本

A

批 准

赵亮亮

APPROVE