








SPECIFICATIONS


- 1、Current Rating: 7A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -40℃~ +105℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
- 7、Material: Wafer Nylon66 UL94-V0(2)
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	HC-VHH-2AW-G	3.96	9.80	8.40
3	HC-VHH-3AW-G	7.92	13.76	12.36
4	HC-VHH-4AW-G	11.88	17.72	16.32
5	HC-VHH-5AW-G	15.84	21.68	20.28
6	HC-VHH-6AW-G	19.80	25.64	24.24
7	HC-VHH-7AW-G	23.76	29.60	28.20
8	HC-VHH-8AW-G	27.72	33.56	32.16
9	HC-VHH-9AW-G	31.68	37.52	36.12
10	HC-VHH-10AW-G	35.64	41.48	40.08
11	HC-VHH-11AW-G	39.60	45.44	44.04
12	HC-VHH-12AW-G	43.56	49.40	48.00
13	HC-VHH-13AW-G	47.52	53.36	51.96
14	HC-VHH-14AW-G	51.48	57.32	55.92
15	HC-VHH-15AW-G	55.44	61.28	59.88
16	HC-VHH-16AW-G	59.40	65.24	63.84
17	HC-VHH-17AW-G	63.36	69.20	67.80

Ordering Information

HC-VHH - N * - *

Pin Type Colour
默认-本色
R-红色
B-蓝色
W-白色
Y-黄色
P-紫色
V-绿色
S-棕色
T-黑色

			GENEERL TOLERANCE	制 图 DRAWING	05	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	VHH (3.96) 单排 高弯针 带柱 座高11mm	版 本 REV.	A
			X.XX ±0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-VHH-NAW-G	单 位 UNITS	mm
1	初版发行		X.XXX ±0.10	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°						