




SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 2A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -40℃~ +105℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 800V AC/minute
- 7、Material: Wafer Nylon66 UL94-V0(2)
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	HC-PHB-2x2AW-05	2.00	6.00	4.90
3	HC-PHB-2x3AW-05	4.00	8.00	6.90
4	HC-PHB-2x4AW-05	6.00	10.00	8.90
5	HC-PHB-2x5AW-05	8.00	12.00	10.90
6	HC-PHB-2x6AW-05	10.00	14.00	12.90
7	HC-PHB-2x7AW-05	12.00	16.00	14.90
8	HC-PHB-2x8AW-05	14.00	18.00	16.90
9	HC-PHB-2x9AW-05	16.00	20.00	18.90
10	HC-PHB-2x10AW-05	18.00	22.00	20.90
11	HC-PHB-2x11AW-05	20.00	24.00	22.90
12	HC-PHB-2x12AW-05	22.00	26.00	24.90
13	HC-PHB-2x13AW-05	24.00	28.00	26.90
14	HC-PHB-2x14AW-05	26.00	30.00	28.90
15	HC-PHB-2x15AW-05	28.00	32.00	30.90
16	HC-PHB-2x16AW-05	30.00	34.00	32.90
17	HC-PHB-2x17AW-05	32.00	36.00	34.90
18	HC-PHB-2x18AW-05	34.00	38.00	36.90
19	HC-PHB-2x19AW-05	36.00	40.00	38.90
20	HC-PHB-2x20AW-05	38.00	42.00	40.90
21	HC-PHB-2x21AW-05	40.00	44.00	42.90
22	HC-PHB-2x22AW-05	42.00	46.00	44.90
23	HC-PHB-2x23AW-05	44.00	48.00	46.90
24	HC-PHB-2x24AW-05	46.00	50.00	48.90
25	HC-PHB-2x25AW-05	48.00	52.00	50.90

Ordering Information

HC-PHB - N*** - * - ** - 05

Pin	Type	Colour	Contact Plating
	1-孔距	默认-本色	默认-Tin Plating (镀锡)
	2-间距	1-蓝色	2P-Gold Plating (镀金)
	3P-间距 (带定位)	2-黄色	
	4P-间距 (带定位)	3-绿色	
		4-白色	
		5-棕色	
		6-黑色	

			GENERAL TOLERANCE		制 图 DRAWING	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM	TOL	审 核 CHECK				
			X. X	± 0.30	批 准 APPROVAL	产品名称 TITLE	PHB (2.0) 双排 带定位 弯针	版 本 REV.	A
1	初版发行		X. XX	± 0.20	比 例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC-PHB-2xNAW-05	单 位 UNITS	mm
			X. XXX	± 0.10					
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle	± 3.0°	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET
									1/1