




变更单号	版本	日期	内容描述	变更者

孔数	A	B
2	3.96	7.92
3	7.92	11.88
4	11.88	15.84
5	15.84	19.80
6	19.80	23.76
7	23.76	27.72
8	27.72	31.68
9	31.68	35.64
10	35.64	39.60
11	39.6	43.56
12	43.56	47.52

技术参数:
1. 额定电流:3A AC/DC.
2. 额定电压:250V AC/DC.
3. 工作温度:-20℃ to 85℃.
4. 接触电阻:20mΩ Max.
5. 绝缘电阻:1000MΩ Min.
6. 耐电压:1000V AC/minute.
7. 符合ROSH要求.
材料
1. 基座:PA66.
2. 插针:黄铜.
3. 电镀:镍 和 锡.

CAX 浙江创都电子科技有限公司
ZHEJIANG CHUANGDU ELECTRONICS AND TECHNOLOGY CO.,LTD.

X. ±0.50	设计	叶云龙	日期	2020.11.05	名称	VH-NA 240°			
X.X ±0.25	审核	黄斌斌	日期	2020.11.05	料号				
X.XX ±0.20	批准	王红芳	日期	2020.11.05					
X° ±3°	比例	1:1	单位	mm	版本	A	页码	1 OF 1	A4
未注公差	比例	1:1	单位	mm	版本	A	页码	1 OF 1	A4